


# BU 300 + IBC 150 + S 500:

## Solida in Flaschen verpacken und anschließende Serialisierung.



**Effizientes Aufrichten,**  
Reinigen und Weitergeben  
der Flaschen

**Metalldetektor**  
Optional: patentiertes,  
voll integriertes System

**Verschließsystem**  
Skalierbare Leistung mit bis  
zu drei Verschließköpfen

**Gutpackungsphilosophie S 500**  
Nur Etiketten mit gutem Aufdruck  
werden auf die Flaschen aufgebracht

**Intuitiv richtig  
bedienen**  
via SmartControl über  
die gesamte Linie

**Tablettenzähl- und -zuführsystem**  
mit integrierter Tabletten-  
inspektion BottleChrom und gezielter  
Tablettenausscheidung

**Gutpackungsphilosophie IBC 150**  
Nur verkaufsfähige Flaschen werden  
aktiv an Folgeprozesse übergeben

**End to End Solution**  
Kundenspezifische Erweiterungen  
dank umfangreichen Lösungen zum  
Kartonieren und Endverpacken.  
Inklusive lückenloser Aggre-  
gation des jeweiligen Packguts.

**Flaschenetikettierung**  
und Serialisierung zur Erfüllung  
der Track & Trace Regulatorien

### Solida-Flaschenlinie von Uhlmann – präzise, nahtlos, sicher.

Die Flaschenlinie integriert alle Schritte in einem durchgängigen Verpackungsprozess: vom Aufrichten und Reinigen der Flaschen, über das Befüllen der Flaschen mit Solida, Trockenmittel oder Wattebausch bis zur Etikettierung und Serialisierung. Selbstverständlich lässt sich die Linie kundenspezifisch fortsetzen mit passenden Kartonierer und Endverpackungsanlagen inklusive Aggregation mit der Uhlmann Track & Trace Lösung. Im Sinne von Smart Production vernetzt die herstellerunabhängige Softwareplattform Pexcite die gesamte Verpackungslinie. Die abgebildete Komplettlösung aus Flaschenaufrichter BU 300, Flaschenlinie IBC 150 und Serialisierungsplattform S 500 ist optimal aufeinander abgestimmt. Als Highlight kontrolliert die Einzeltablettenausscheidung Tabletten bereits im Zählsystem, erkennt beschädigte Produkte und schleust sie aus – für ein Minimum an Ausschuss. Eine weitere Innovation ist der erste, in einen Monoblock integrierte Metalldetektor. Er prüft Flaschen auf Fremdpartikel, bevor sie verschlossen werden.



**REGISTER NOW**

#### Erfahren Sie mehr über die BU 300

Melden Sie sich jetzt zur **virtuellen Uhlmann Plaza** an und lernen Sie die BU 300 kennen.

#### Leistungsdaten auf einen Blick:

<b>BU 300</b>	max. 300 Flaschen/Min.
<b>IBC 150</b>	max. 150 Flaschen/Min. max. 24.000 Produkte/Min.
<b>S 500</b>	max. 150 Flaschen/Min.

